

圓形氣壓缸

DGS-40- -PPV-S2



料號: 2872
將停止供貨的產品

兩端具可調緩衝

Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.

FESTO

代表範例



技術參數

特性	值
行程	1 ... 2,000 mm
活塞直徑	40 mm
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
位置檢測	無
多樣型	雙出活塞桿
操作壓力	0.6 ... 10 bar
操作模式	雙動
環境溫度	-20 ... 80 °C
緩衝長度	15 mm
6 bar時的理論作用力, 回復行程	633 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	633 N
氣壓連接	G1/4