

Clip fix tool AGTC-T-SG-1

料號: 2927782
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
氣壓連接, 氣口 1	內螺紋 1/4
驅動類型	機械的
操作壓力	2 ... 6 bar
環境溫度	5 ... 40 °C
Material housing	PA-加強 TPE-S
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 機器設備指導原則
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
介質溫度	5 ... 40 °C
最大緊固扭矩	15 Nm
產品重量	750 g
Material of connecting thread	鍛造鋁合金, 陽極氧化
材料備註	符合 RoHS
material retainer	Stainless spring steel
Material tool holder	高合金鋼
Tool holder	T-slot with thrust piece