

底座 NASE-1/4-NPT-1-ISO

訂貨編號: 30426

FESTO



資料表

特性	值
長度	6 mm
工作壓力	0 bar...16 bar
認證	UL - 認證 (OL)
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...60 °C
底座的安裝方法	通過通孔
閥的安裝方式	鎖入
嚮導氣口 12	1/8 NPTF
嚮導氣口 14	1/8 NPTF
氣動介面, 氣口 1	1/4 NPTF
氣動介面, 氣口 2	1/4 NPTF
氣動介面, 氣口 3	1/4 NPTF
氣動介面, 氣口 4	1/4 NPTF
氣動介面, 氣口 5	1/4 NPTF