

具電纜插座 KMF-1-230AC-5

訂貨編號: 30938

FESTO



資料表

特性	值
安裝方式	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	320 g
電氣介面	??
標稱工作電壓，交流	230 V
保護導線介面	可用
電纜長度	5 m
電纜直徑	6 mm
電纜結構	3 x 0.75 mm ²
防護等級	IP67 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-20 °C...80 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
電纜護套材料	PVC
外殼材質	PC POM
電觸頭材料	青銅