


匯流排節點 CPX-M-FB41

料號: 3228960

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊) 50 mm x 107 mm x 80 mm
Fieldbus接口	1x SCRJ push-pull socket, AIDA
特殊驅動器的診斷	Channel and module-oriented diagnostics 低電壓/電壓不足時的模組 Diagnostics memory
配置支援	GSDML 檔案
參數配置	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup System parameters
附加功能	經由Fieldbus來取得非週期的數據 經由Ethernet來取得非週期的數據 Fast Start Up (FSU) Channel-oriented diagnostics via fieldbus 透過Fieldbus 將啟動參數化轉成一般文字 可使用處理數據來表示系統狀態 操作單位的額外診斷介面
控制元件	DIL 開關 可選配記憶卡
傳輸速率	100 Mbit/s
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
操作電壓時的內部電流耗損量	Typ. 125 mA
額定工作電壓 DC	24 V
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	280 g
用於輸出的最大位址容量	64 Byte
用於輸入的最大位址容量	64 Byte
通訊協定	PROFINET RT
特殊總線的LED顯示	M/P: Maintenance/PROFInergy NF: 網絡錯誤 TP1: 網絡運行, 接口 1 TP2: not used
特殊產品的LED顯示	M: 修改, 參數化 PL: 負載電源 PS: Electronics supply, sensor supply SF: 系統錯誤
材料備註	符合 RoHS
Material housing	壓鑄鋁