

直線驅動單元 SLM-40- -KF-A

訂貨編號: 32786

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--------------------------------|
| 行程 | 10 mm...1500 mm |
| 活塞直徑 | 40 mm |
| 緩衝 | 兩端具有彈性緩衝環/墊 液壓緩衝器，穩定的特性曲線 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 導軌 | 循環滾珠軸承導軌 |
| 位置偵測 | 透過近接開關 透過電感式感測器 |
| 訂製品 | 標準型 空心導向桿 中空導向桿和逆向板 |
| 工作壓力 | 0.7 MPa 7 bar |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -20 °C...60 °C |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 754 N |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程 | 754 N |
| 移動質量 | 5080 g |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量 | 85 g |
| 0 mm 行程的基本重量 | 9550 g |
| 每 10 m 行程的附加重量 | 85 g |
| 氣動介面 | G1/4 |
| 蓋子材料 | 鋁 |
| 密封件材質 | PA TPE-U(PU) |
| 外殼材質 | 鋁 |