


腳架安裝 HNG-40

料號: 32948
將停止供貨的產品

用於氣壓缸 DNG, DNGU .

Type to be discontinued. Available until 2015. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	40
基於標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
符合標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	270 g
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
材料訊息, 安裝件	鋼 經過電鍍
螺釘的材料訊息	鋼 經過電鍍