


耳軸支架 LNZG-100/125

料號: 32962

FESTO

用於具有 DNGZS 耳軸安裝件的氣壓缸
該安裝件也可用於具中間耳軸或耳軸的 DNC, DNG 和 DNGU 型氣壓缸



技術參數

特性	值
尺寸	100/125
基於標準	ISO 15552
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
環境溫度	-40 ... 80 °C
產品重量	306 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	鍛造鋁合金
Material bearing	塑料的