


切换桿閥 KH/O-3-PK-3

料號: 33003

FESTO

具倒鉤管接頭，用於ND 3mm 氣管，常開或常閉可通過接口方式選擇。



技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常開/常閉，單穩態
標準額定流量	80 l/min
操作壓力	0 ... 8 bar
設計結構	活塞座
額定尺寸	2.5 mm
嚮導類型	直接
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
常閉型的驅動力	7.5 N
常開型的驅動力	6.5 N
產品重量	20 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接，氣口 1	PK-3
氣壓連接，氣口 2	PK-3
氣壓連接，氣口 3	PK-3
Material seals	NBR
Material housing	塑料的