



# 逆止閥

## H-1/8-A/I

料號: 3324

FESTO



### 技術參數

特性	值
閥功能	單向功能
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
安裝類型	線路安裝
標準額定流量	280 l/min
Operating pressure MPa	0.04 ... 0.8 MPa
操作壓力	0.4 ... 8 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
Material housing	黃銅
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	21 g
Material seals	NBR