


導向氣壓缸

FEN-50- -KF

產品代號: 33486

FESTO

將停止供貨, 截至日期2008



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|-----------------|
| 尺寸 | 50 |
| 行程 | 10 ... 500 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 導向 | 循環滾珠軸承導向 |
| 設計結構 | 導向 |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 置換力 | 15 N |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 50 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 4,030 g |
| 安裝類型 | 具有內 (陰) 螺紋 |
| 導向元件的材料訊息 | 熱處理鋼 |
| 外殼的材料訊息 | 鍛造鋁合金 陽極氧化處理 |