


聯軸器 EAMD-67-51-19-32X32-U

訂貨編號: 3398671

FESTO



資料表

特性	值
安裝直徑 1	19 mm
安裝直徑 2	32 mm
尺寸	67
標稱長度	51 mm
安裝位置	可選
最大轉速	4500 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	374 kgmm ²
可傳遞的扭矩	113 Nm
產品重量	745 g
材料說明	RoHS 合規