


# 圓形氣缸

## DSNU-1"- -PPV-A-S3


產品代號: 34275

FESTO

符合 DIN ISO 6432 標準, 帶非接觸式感測, 多中安裝方式,  
帶或不帶安裝附件. 終端帶可調緩沖裝置  
用行程開關進行位置感測行程必須在 10 mm 以上  
This product is only available if ordered from Festo USA Corporation.



代表範例



## 技術參數

特性	值
行程	10 ... 500 mm
活塞直徑	1"
基於標準	ISO 6432
緩衝	PPV: pneumatische D 鄧pfung beidseitig einstellbar
活塞杆末端	陽螺紋
工作壓力	1 ... 10 bar
工作模式	雙作用
工作介質	干燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-20 ... 80 °C
緩衝長度	17 mm
6 bar 時的理論作用力, 回復行程	247.4 N
6 bar 時的理論作用力, 進程	294.5 N
氣動連接	M22x1,5
蓋子的材料信息	鍛造鋁合金
密封件的材料信息	FPM NBR
活塞杆的材料信息	高合金鋼, 耐腐蝕
氣缸缸筒的材料信息	高合金鋼, 耐腐蝕