


擺動法蘭 SSNG-80

料號: 34295
將停止供貨的產品

FESTO

具球軸承，用於氣壓缸 DNG, DNGU, 相應的U形鉤腳架安裝 LBG.
Type to be discontinued. Available until 2015. See Support Portal
for alternative products.



技術參數

特性	值
尺寸	80
基於標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	940 g
材料備註	符合 RoHS
材料訊息, 安裝件	球狀石墨鑄鐵
材料資訊, 桿端軸乘	鋼 PTFE
螺釘的材料訊息	鋼 經過電鍍