



電磁閥

MYH-5/2-M5-L-LED

產品代號: 34309

FESTO

Mini型 型氣壓元件, 具電磁線圈和手控, 不具插座.



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|------------------|
| 閥功能 | 5/2 單電控 |
| 標準額定流量 | 190 l/min |
| 工作壓力 | 2 ... 8 bar |
| 設計結構 | 活塞滑塊 |
| 保護等級 | IP40 具插頭插座 |
| 額定尺寸 | 2.3 mm |
| 嚮導類型 | 由嚮導控制 |
| 切換時間, 關閉 | 23 ms |
| 切換時間, 打開 | 12 ms |
| 持續通電率 | 100% |
| 線圈的特性參數 | 24V DC: 1,8W |
| 工作介質 | 乾燥壓縮空氣, 經潤滑或未經潤滑 |
| 介質溫度 | -5 ... 50 °C |
| 環境溫度 | -5 ... 50 °C |
| 產品重量 | 65 g |
| 安裝類型 | 具通孔 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 底座 M5 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 底座 M5 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | 底座 M5 |
| 氣壓連接, 氣口 4 | 底座 |
| 氣壓連接, 氣口 5 | 底座 |
| 密封件的材料訊息 | NBR |
| 外殼的材料訊息 | 壓鑄鋁 |