


# 電磁線圈

## MSFG-24/42-50/60-DS-OD

料號: 34412

FESTO

用於符合 DIN EN 175301標準的插頭插座



### 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
最小提取時間	10 ms
循環功率	100 %
功率係數 cos {phi}	0.7
線圈的特性參數	24 V DC: 4.5 W 42 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 9 VA, holding power 7 VA
容許的頻率波動	+/- 5 %
容許的電壓波動	+/- 10 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 40 °C
最大緊固扭矩, 插座	0.4 Nm
產品重量	55 g
電氣連接	符合DIN EN 175301-803標準
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material solenoid coil	Duroplast 銅 鋼
Material winding	銅