

電磁線圈 MSFW-230-50/60-OD

訂貨編號: 34422

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 安裝位置 | 可選 |
| 開關位置指示器 | 否 |
| 最短抓取時間 | 10 ms |
| 持續通電率 | 100% |
| 功率因數 (cos phi) | 0.7 |
| 線圈的特性參數 | 230 V AC : 50/60 Hz , 啟動功率 9.0 Va , 保持功率 7.0 VA |
| 容許頻率波動 | +/- 5% |
| 允許的電壓波動 | +/- 10 % |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟低電壓指令 |
| CE 標記 (見合格聲明) | 符合英國電氣設備相關規定 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-C1-L |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | -5 °C...40 °C |
| 插座的最大緊固扭矩 | 0.4 Nm |
| 產品重量 | 55 g |
| 電氣介面 | 3 針 插頭針腳, 連接型式符合 Festo 標準, 用於 MSSD-F |
| 安裝方式 | 透過滾花螺帽 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 電磁線圈材料 | 熱固性塑膠 銅 鋼 |
| 線圈材料 | 銅 |