


導向單元 FENG-80- -KF

料號: 34491

FESTO

具迴圈滾珠軸承導軌, 用於防旋轉, 提供高精度引導。



技術參數

特性	值
尺寸	80
行程	10 ... 500 mm
裝配置置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
設計結構	導向
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
最大輸出力Fy	2,300 N
Max. force Fy static	3,120 N
最大輸出力Fz	2,300 N
Max. force Fz static	3,120 N
最大扭矩Mx	170 Nm
Mx靜態時的最大扭矩	231 Nm
最大扭矩My	191 Nm
My靜態時的最大扭矩	259 Nm
最大扭矩Mz	191 Nm
Mz靜態時的最大扭矩	259 Nm
置換力	40 N
每 10 mm 行程的附加質量係數	77 g
0 mm行程時的基本重量	10,430 g
每 10 mm 行程所增加的重量	77 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	54 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	3.9 mm
安裝類型	具內 (母) 螺紋
材料備註	符合 RoHS
Material of guide component	熱處理鋼
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	熱處理鋼