

# 導向單元 FENG-40-320-KF

訂貨編號: 34504

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 尺寸                  | 40                                                         |
| 行程                  | 320 mm                                                     |
| 安裝位置                | 可選                                                         |
| 導軌                  | 循環滾珠軸承導軌                                                   |
| 結構特點                | 導軌                                                         |
| 防爆                  | 防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L                                             |
| 環境溫度                | -20 °C...80 °C                                             |
| 最大力 $F_y$           | 1000 N                                                     |
| 最大力 $F_y$ , 靜態      | 1260 N                                                     |
| 最大力 $F_z$           | 1000 N                                                     |
| 最大作用力 $F_z$ , 靜態    | 1260 N                                                     |
| 最大力矩 $M_x$          | 44 Nm                                                      |
| 最大力矩 $M_x$ , 靜態     | 55 Nm                                                      |
| 最大力矩 $M_y$          | 52 Nm                                                      |
| 最大力矩 $M_y$ , 靜態     | 65 Nm                                                      |
| 最大力矩 $M_z$          | 52 Nm                                                      |
| 最大力矩 $M_z$ , 靜態     | 65 Nm                                                      |
| 位移力                 | 15 N                                                       |
| 產品重量                | 3394 g                                                     |
| 安裝方式                | 透過內螺紋安裝                                                    |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                    |
| 導向部件材料              | 回火鋼                                                        |
| 外殼材質                | 陽極氧化精製鋁合金                                                  |
| 聯接板材料               | 陽極氧化精製鋁合金                                                  |