


導向單元 FENG-100-400-KF

料號: 34535

FESTO

具迴圈滾珠軸承導軌, 用於防旋轉, 提供高精度引導。



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 尺寸 | 100 |
| 行程 | 400 mm |
| 裝配置置 | 任何 |
| 導向 | 迴圈滾珠軸承導向 |
| 設計結構 | 導向 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 最大輸出力Fy | 2,300 N |
| Max. force Fy static | 3,120 N |
| 最大輸出力Fz | 2,300 N |
| Max. force Fz static | 3,120 N |
| 最大扭矩Mx | 198 Nm |
| Mx靜態時的最大扭矩 | 268 Nm |
| 最大扭矩My | 197 Nm |
| My靜態時的最大扭矩 | 267 Nm |
| 最大扭矩Mz | 197 Nm |
| Mz靜態時的最大扭矩 | 267 Nm |
| 置換力 | 40 N |
| 產品重量 | 16,070 g |
| 安裝類型 | 具內 (母) 螺紋 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material of guide component | 熱處理鋼 |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate | 熱處理鋼 |