

# 密封圈 OL-M5

訂貨編號: 34634

FESTO



## 資料表

特性	值
基於標準	ISO 16030
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...3 MPa -13.775 psi...435 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...30 bar
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅、鋅或鎳含量超過 1% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
無塵室等級	靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
環境溫度	-40 °C...100 °C
室溫下手動鎖緊	是
標稱扭矩	2.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	0.06 g
氣動介面	M5
材料說明	RoHS 合規
擋塊材料	鋁
密封件材質	HNBR