


快速聯軸器插頭

KS3-CK-6

料號: 3478

FESTO

用於自封式快插接頭



技術參數

特性	值
額定尺寸	4.9 mm
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 12 bar
標準額定流量	378 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	21 g
氣壓連接, 氣口 1	CK-6
材料備註	符合 RoHS