


中間板 MUH-ZP-D-3-24G

料號: 34934
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
額定尺寸	14.5 mm
網柵尺寸	72 mm
驅動類型	電動
裝配位置	任何
手動控制	推力
復位類型	機械彈簧
嚮導類型	直接
流量方向	不可逆
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
嚮導壓力	2 ... 10 bar
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 10 %
授權	c UL us - Recognized (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-20 ... 40 °C
介質溫度	-5 ... 50 °C
防護等級	IP65
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	500 g
安裝類型	具通孔
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR