


連接電纜

KMYZ-2-24-5-LED

料號: 34998

FESTO

For vacuum generators VAD-MYB, VADM, VADMI.



技術參數

特性	值
Maritime classification	see certificate
切換位置指示器	LED
安裝類型	通過自攻螺絲安裝在電磁閥上
裝配位置	任何
產品重量	90 g
電氣連接	2-pin / 2線 直角式插座/電纜 方型設計/開放式末端
額定工作電壓 DC	24 V
在40°C時的可接受電流負載	1 A
保護性接地	還未上市
電纜長度	5 m
電纜屬性	標準
電纜直徑	3.4 mm
電纜結構	2x0,25
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 50 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA
Material electrical contact	青銅