


# 電磁線圈

## VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME

料號: 3536565

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 110 V DC and AC, encapsulation, enhanced safety.



### 技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
循環功率	100 %
絕緣等級	H
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, power: 12 VA 110 V DC: 12 W
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
防氣爆	Ex e mb II T4
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防塵爆	Ex tD A21 IP65 T130°C
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
周遭防爆溫度	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
認證核發部門	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
防護等級	IP65
產品重量	580 g
電氣連接	端子盒, 螺紋電纜接口 M20x1.5
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
Material solenoid coil	PA 鋼