


## 電磁線圈

# VACC-S18-120-K4-27-EX4ME

料號: 3536569

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 60 V DC, encapsulation, enhanced safety.



## 技術參數

| 特性                     | 值   |
|------------------------|---|
| 驅動類型                   | 電動  |
| 裝配位置                   | 任何  |
| 切換位置指示器                | 否   |
| 循環功率                   | 100 %   |
| 絕緣等級                   | H   |
| 線圈的特性參數                | 60 V DC: 12 W   |
| 容許的電壓波動                | -15 % / +10 %   |
| ATEX(防爆) 標準-氣體         | II 2G   |
| 防氣爆                    | Ex e mb II T4   |
| ATEX(防爆) 標準-灰塵         | II 2D   |
| 防塵爆                    | Ex tD A21 IP65 T130°C   |
| EU以外的防爆保護認證            | EPL Db (BR)<br>EPL Db (CN)<br>EPL Db (KR)<br>EPL Gb (BR)<br>EPL Gb (CN)<br>EPL Gb (KR)                      |
| 周遭防爆溫度                 | T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C  |
| 認證核發部門                 | INMETRO TÜV 12.1946X<br>KGS 16-GA4BO-0755X<br>KGS 16-GA4BO-0756X<br>NEPSI GYJ17.1237X<br>PTB 08 ATEX 2033 X |
| CE 符號 (參見符合的標準)        | 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)  |
| 耐腐蝕等級 CRC              | 4 - Very high corrosion stress  |
| 防護等級                   | IP65  |
| 產品重量                   | 580 g   |
| 電氣連接                   | 端子盒, 螺紋電纜接口 M20x1.5   |
| 材料備註                   | 含有 PWIS<br>符合 RoHS  |
| Material solenoid coil | PA<br>鋼   |