


吸盤完整

VASB-100-1/4-NBR

料號: 35416

FESTO

具密封圈 OL



技術參數

特性	值
額定尺寸	4 mm
吸盤直徑	100 mm
有效吸氣直徑	85 mm
連接的位置	於頂部
吸盤外型	圓形, 1.5 摺波紋
操作介質	大氣基於 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
70%真空時的起步阻力	397 N
在額定操作壓力的保持力	397 N
安裝螺紋	G1/4
吸盤安裝件	G 1/4
真空連接	G1/4
顏色	黑色
肖氏硬度	60 +/- 5
Material of threaded plug	牙鑄鋅
材料備註	符合 RoHS
Material suction cup	NBR