


# 真空產生器 VAD-ME-I-1/8

訂貨編號: 35531

FESTO



## 資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	0.95 mm
安裝位置	可選
噴射器特徵	高真空度
整合功能	電控噴射脈衝閥 電控開關閥
結構特點	T 型
工作壓力	1.5 bar...8 bar
最大真空度	90 %
持續通電率	100%
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	0 °C...50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	0 °C...50 °C
電氣介面	插頭
安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面，氣口 1	G1/8
真空介面	G1/8
外殼材質	鋁