

# 真空產生器 VAD-ME-1/8

料號: 35554



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

具整合的電磁閥

建議採用未潤滑壓縮空氣

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## 技術參數

| 特性               | 值                             |
|------------------|-------------------------------|
| 額定尺寸, 拉伐爾噴嘴      | 0.95 mm                       |
| 裝配位置             | 任何                            |
| 排放器特性            | 高度真空                          |
| 整合功能             | 電控開關閥                         |
| 設計結構             | T-形                           |
| 操作壓力             | 1.5 ... 8 bar                 |
| 最大真空度            | 85 %                          |
| 循環功率             | 100 %                         |
| 操作介質             | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質      | 潤滑操作不可行                       |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                |
| 介質溫度             | 0 ... 40 °C                   |
| 防護等級             | IP65                          |
| 環境溫度             | 0 ... 40 °C                   |
| 產品重量             | 123 g                         |
| 電氣連接             | 插頭                            |
| 安裝類型             | 具內 (母) 螺紋                     |
| 氣壓連接, 氣口 1       | G1/8                          |
| 真空連接             | G1/8                          |
| Material housing | 鋁                             |