



# 近接感測器 SMTO-6-PS-S-LED-24

料號: 35573

FESTO

具 LED, 內建保護電路, 不具安裝組件.  
此型號將被停用至2012



## 技術參數

特性	值
設計	塊狀設計
授權	C-Tick
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
測量原則	磁場感應
環境溫度	-25 ... 70 °C
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
切換值的再現性	+/- 0,1 mm
開啟時間	<= 1 ms
關閉時間	<= 1 ms
最大輸出電流	200 mA
最大接點容量 DC	6 W
電壓降	< 3 V
殘餘電流	<= 0.01 mA
短路強度	脈衝調制
過載承受能力	已可供應
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	插頭 M12x1 3-pin
接頭的導線引出方向	橫向
插頭最大旋緊扭矩	0.5 Nm
安裝類型	具配件
產品重量	36 g
外殼的材料訊息	PA-GF PUR 牙鑄鋅
工作狀態顯示	黃色 LED
防護等級	IP67