



# 開關閥 HE-1/4-DB-MINI

料號: 3563687  
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



## 技術參數

特性	值
系列	DB
尺寸	Mini型
網柵尺寸	44 mm
設計結構	開關閥
驅動類型	手動
密封原理	軟性
排氣功能	不可節流
驅動器鎖	掛鎖 (選配)
手動控制	無
嚮導類型	直接
閥功能	3/2 雙穩態
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
操作壓力	0 ... 10 bar
C 值	6.3 l/sbar
b 值	0.8
標準額定流量	2,300 l/min
標準額定流量 2-3	700 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
安裝類型	線路安裝 具通孔
產品重量	66 g
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
Material Piston slide	POM
Material seals	FPM
Material housing	PA-加強