

# 堵頭 B-3/4

訂貨編號: 3572

FESTO



## 資料表

特性	值
套組規格	1
符合標準	DIN 908
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
標稱扭矩	35 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 10%
產品重量	76 g
安裝方式	內六角, 規格 12 mm
氣動介面, 氣口 1	外螺紋 G3/4
材料說明	RoHS 合規
堵頭材料	鍍鋅鋼
O 型圈材料	PA TPE-U(PUR)