


吸盤

VAS-8-M5-PUR

產品代號: 36135

FESTO

具密封圈 OL.



技術參數

特性	值
額定尺寸	2 mm
吸盤直徑	8 mm
有效的吸氣直徑	5.5 mm
設計結構	真空接口位於頂部 圓形, 標準
工作介質	大氣
環境溫度	-20 ... 60 °C
70%真空時的起步阻力	1.6 N
安裝螺紋	M5
吸盤安裝件	M5
真空接口	M5
肖氏硬度	62
凸緣螺絲的材料訊息	黃銅
吸盤的材料訊息	TPE-U(PU)