



圓形氣壓缸

EG-6-10

料號: 3621

FESTO

具復位彈簧



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------|-------------------------------|
| 行程 | 10 mm |
| 活塞直徑 | 6 mm |
| 緩衝 | 無緩衝 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒 |
| 位置檢測 | 無 |
| 多樣型 | 單端活塞桿 |
| 操作壓力 | 2 ... 8 bar |
| 操作模式 | 單動 推的動作 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 17 N |
| 產品重量 | 12 g |
| 安裝類型 | 具鎖定螺帽 |
| 氣壓連接 | M5 |
| 蓋子的材料訊息 | 青銅 |
| 密封件的材料訊息 | NBR |
| 外殼的材料訊息 | 黃銅 |
| 活塞桿的材料訊息 | 高合金鋼 |