



單向節流閥 GGO-1/4-3/8

料號: 3634

FESTO

具滾輪槓桿和可調基本流量



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
驅動類型	機械的
可調元件	滾輪槓桿
安裝類型	具通孔
節流方向上的標準額定流量	950 l/min
逆止方向上的標準額定流量	1150 l/min
操作壓力	0.03 ... 8 bar
Operating pressure	0.43 ... 116 psi
環境溫度	-10 ... 60 °C
Material housing	鍛造鋁合金
裝配位置	任何
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	400 g
Material seals	NBR