



耐用手控閥 PV-3-1/8

料號: 3648
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
驅動類型	手動
標準額定流量	80 l/min
操作壓力	-0.95 ... 8 bar
設計結構	具彈簧復位的提升閥
復位類型	機械彈簧
額定尺寸	2 mm
密封原理	軟性
嚮導類型	直接
流量方向	可反向
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	520 g
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	G1/8
外殼的材料訊息	壓鑄鋁