


管子的螺旋捆紮帶 PKB-50-BL

訂貨編號: 3656

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	用於最大管束直徑 50 mm
外徑	6 mm
內徑	4 mm
使用說明	12 根氣管，外徑 12 mm 28 根氣管，外徑 8 mm 50 根氣管，外徑 6 mm 60 根氣管，外徑 4 mm
	50 m
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
產品重量 (取決於長度)	0.0146 kg/m
顏色	藍色
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PE