



消音器 U-1/8-I

料號: 3670

FESTO

For reducing noise and avoiding contamination at the exhaust ports of pneumatic components.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
操作壓力	0 ... 10 bar
相對於大氣的流量	2,050 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
聲壓等級	76.5 dB(A)
環境溫度	-10 ... 70 °C
產品重量	3.6 g
氣壓連接	G1/8
Material of silencer insert	PE
材料備註	符合 RoHS