

# 塑料氣管

## PL-4-BL

料號: 3861

FESTO

用於 CK 和 N 接頭 ( 可用於食品加工行業 )  
最高工作壓力是指最高溫度時的工作壓力.



### 技術參數

| 特性         | 值  |
|------------|--|
| 外徑         | 6.2 mm   |
| 與流量相關的彎曲半徑 | 22.5 mm  |
| 內徑         | 4 mm   |
| 溫度取決於操作壓力  | -0.95 ... 9 bar  |
| 操作介質       | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 環境溫度       | -30 ... 60 °C  |
| 授權         | TÜV  |
| 產品重量視長度而定  | 0.016 kg/m   |
| 顏色         | 藍色   |
| 肖氏硬度       | D 42 +/-3  |
| 材料備註       | 不含黃銅和聚四氟乙烯<br>符合 RoHS                                    |
| 氣管的材料訊息    | PE   |