


# 軸向安裝套件 EAMM-A-T46-87A

訂貨編號: 4048771

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                      |
|---------------------|------------------------|
| 標稱長度                | 44 mm                  |
| 安裝位置                | 可選                     |
| 最大轉速                | 8000 1/min             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L         |
| 儲存溫度                | -25 °C...60 °C         |
| 相對空氣濕度              | 0 - 95%                |
| 防護等級                | IP40                   |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C         |
| 慣性動量                | 5.77 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞的扭矩              | 10 Nm                  |
| 產品重量                | 630 g                  |
| 介面代碼, 驅動器           | T46                    |
| 介面代碼, 馬達輸入          | 87A                    |
| 材料說明                | RoHS 合規                |