

快鎖接頭 ACK-1/2-PK-13

訂貨編號: 4099

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	12 mm
旋入螺釘上的密封件類型	密封圈
安裝位置	可選
設計	直列式設計
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...1 MPa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
關於工作壓力的提示	水：在最高溫度 50°C 時，最大值為 0.6 MPa
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰）
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 水：G 型螺紋只能使用 OL 型密封圈做為附加配件
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
標稱扭矩	14 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
氣動介面，氣口 1	內螺紋 G1/2
氣動介面，氣口 2	用於倒鉤接頭內徑 13 mm，具有螺帽
管接螺帽材料	陽極氧化鍛造鋁合金
旋入螺釘的材料	陽極氧化精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規
密封圈材料	加強型聚醯胺 TPE-U (PU)