

塑料氣管 PL-13-BL

料號: 4103

FESTO

用於 CK 和 N 接頭
最高工作壓力是指最高溫度時的工作壓力.



技術參數

特性	值
外徑	17.6 mm
與流量相關的彎曲半徑	100 mm
內徑	13 mm
溫度取決於操作壓力	0 ... 7 bar
操作介質	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-10 ... 35 °C
產品重量視長度而定	0.135 kg/m
顏色	藍色
肖氏硬度	A 85 +/-3
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯 符合 RoHS
氣管的材料訊息	PVC-P