

壓力指示器 OH-22-RT

料號: 4131

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
操作壓力	1.4 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 45 °C
環境溫度	-10 ... 45 °C
產品重量	25 g
安裝類型	Control panel installation in diameter 22.5
氣壓連接	G1/8
材料備註	符合 RoHS