

# 塑料氣管 PP-4-NT

產品代號: 4231

FESTO

用於CK- 和 CN- 管接頭, 適用於高壓和高溫(不可用於食品工業).

將停產的產品, 供貨至 2011.



## 技術參數

特性	值
外徑	6 mm
與流量相關的彎曲半徑	32 mm
內徑	4 mm
最小彎曲半徑	14 mm
和溫度相關的工作壓力	-0.95 ... 19 bar
工作介質	過濾壓縮空氣 真空
環境溫度	-30 ... 80 °C
授權	Germanischer Lloyd TÜV
產品品質視長度而定	0.0163 kg/m
顏色	中性
肖氏硬度	D 55 +/-3
材料備註	不含有黃銅和PTFE
氣管的材料訊息	TPE-A