



氣控閥

VL/O-3-PK-3

料號: 4233

FESTO

常開或常閉可通過接口方式選擇.



技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常開, 單穩態
標準額定流量	100 l/min
操作壓力	0 ... 8 bar
設計結構	提動閥座
額定尺寸	2.5 mm
關閉時間	50 ms
開啟時間	12 ms
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	110 g
安裝類型	在底座上 在安裝框架上 具通孔 選配
氣壓連接, 氣口 1	PK-3
氣壓連接, 氣口 4	PK-3
氣壓連接, 氣口 5	PK-3
Material of connecting plate	黃銅 PPS-加強
Material seals	NBR
Material housing	塑料的 牙鑄鋅