


壓力指示器 OH-22-GN

料號: 4237

FESTO



技術參數

特性	值
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 45 °C
產品重量	25 g
氣壓連接	G1/8
材料備註	符合 RoHS