

球閥 VZBM-3/4-RP-25-D-2-F03-B2B3
訂貨編號: 4405649

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	二通型球閥
驅動方式	機械
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
安裝方式	管式安裝
過程閥連接	Rp3/4

特性	值
開關位置指示器	插槽方向 = 流向
法蘭孔型	F03
內徑	20 mm
公稱通徑 DN	20
閥功能	2/2
流向	可逆
標稱壓力 PN	25
過程閥在差壓/額定壓力時的啟動扭矩 PN	5 Nm
基於標準	EN 10226-1 ISO 5211
中等	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] 惰性氣體 水 – 無水蒸氣 中性流體
介質溫度	-15 °C...90 °C
流量 Kv	28 m³/h
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
外殼材質	黃銅 鍍鎳
外殼物料編號	CW617N
密封件材質	FPM HNBR PTFE
滾珠材料	黃銅 鍍鎳
滾珠的物料編號	CW617N
軸材質	黃銅
編號軸材料	CW617N
產品重量	306 g
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟壓力設備指令
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力