

球閥


VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B3

料號: 4405691

FESTO

Brass, manual version, 2/2-way, nominal width 1 1/2", PN40, thread EN 10226-1.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



技術參數

特性	值
設計結構	2位球閥
驅動類型	機械的
密封原理	軟性
裝配位置	任何
安裝類型	線路安裝
製程閥的連接	Rp1 1/2
切換位置指示器	槽的方向 = 流動方向
內徑	40 mm
額定直徑 DN	40
閥功能	2/2
流量方向	可反向
製程閥的額定壓力	40
在不同的壓力、製程控制閥的額定壓力下的驅動扭矩	50 Nm
基於標準	EN 10226-1
介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 Water (no water vapour) 中性液體
介質溫度	-15 ... 120 °C
流量 Kv	156 m ³ /h
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	黃銅 鍍鎳
外殼的材料編號	CW617N
Material seals	NBR PTFE
Material ball	黃銅 鍍鉻
球體的材料編號	CW617N
Material shaft	黃銅
軸的材料編號	CW617N
產品重量	1,116 g
授權	DVGW gas DVGW water
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 壓力設備指令
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress