

氣控閥



A-5-1/4

料號: 4436
將停止供貨的產品

FESTO

具機械驅動及手控附加件選項

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩態
標準額定流量	700 l/min
操作壓力	0 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
額定尺寸	7 mm
嚮導壓力	2 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	需要潤滑操作
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	770 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
氣壓連接, 氣口 4	G1/4
氣壓連接, 氣口 5	G1/4
Material housing	鋁