

# 球閥



## VZBM-3/8-RP-40-F-3T-F03-B2B3

料號: 4451854

FESTO

Brass, 3/2-way, nominal width 3/8", top flange F03, PN40, thread EN 10226-1.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



### 技術參數

| 特性                     | 值  |
|------------------------|--|
| 設計結構                   | 3位球閥<br>T型孔  |
| 驅動類型                   | 機械的  |
| 密封原理                   | 軟性   |
| 裝配位置                   | 任何   |
| 安裝類型                   | 線路安裝   |
| 製程閥的連接                 | Rp3/8  |
| 切換位置指示器                | 槽的方向 = 流動方向  |
| 法蘭孔的樣式                 | F03  |
| 內徑                     | 10 mm  |
| 額定直徑 DN                | 10   |
| 閥功能                    | 3/2  |
| 流量方向                   | 可反向  |
| 製程閥的額定壓力               | 40   |
| 壓差時的脫離扭矩, 額定壓力, 製程閥 PN | 6 Nm   |
| 基於標準                   | EN 10226-1<br>ISO 5211   |
| 介質                     | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>惰性氣體<br>Water (no water vapour)<br>中性液體 |
| 介質溫度                   | -20 ... 130 °C   |
| 流量 Kv, T孔, 彎角型         | 9.4 m <sup>3</sup> /h  |
| 材料備註                   | 符合 RoHS  |
| PWIS conformity        | VDMA24364 zone III   |
| Material housing       | 黃銅<br>鍍鎳   |
| 外殼的材料編號                | CW617N   |
| Material seals         | HNBR<br>PTFE   |
| Material ball          | 黃銅<br>鍍鎳   |
| 球體的材料編號                | CW614N   |
| Material shaft         | 黃銅   |
| 軸的材料編號                 | CW614N   |
| 產品重量                   | 460 g  |
| CE 符號 (參見符合的標準)        | 根據 EU 壓力設備指令   |
| 耐腐蝕等級 CRC              | 1 - Low corrosion stress   |